

新設備の導入により、新たに攪拌機器の導入をお考えの方。

密閉 × 攪拌を行いたい、製品の選定にお困りの方。



# マイティマグシール セット販売

フラスコ内部を密閉したまま内容物の攪拌が行える製品一式のご提案

## セット概要


本セットは、マイティマグシールを使用するに当たって必要となる周辺機器（攪拌機、フラスコなど）がセットとなったフラスコ内部の密閉と攪拌作業が直ぐに行える便利でお得なセットです。製品毎単体でご購入されるよりもお得になります。

## What is マイティマグシール ?

- ・ 磁気カップリングによる高い密閉性。
- ・ 高トルク (0.6N・m) により高粘度のものでもご使用可能。
- ・ 特許取得の「高負荷対応攪拌棒」により空回りを防止。
- ・ 「ヘリカルカップリング」により本体の落下および取付時の軸ずれを防止。

※ 詳しくは製品カタログをご確認ください。

## セットイメージ




## ■ セット内容

	メーカー	品名	詳細 / 仕様
①	新東科学(株)	スリーワンモーター BL600	汎用攪拌機、10 ~ 600 RPM
②	GloboLab	SUS 丸棒 φ8mm	接続用丸棒、長さ 250mm、SUS316
③	GloboLab	ヘリカルカップリング MG-0-01	軸接手
④	GloboLab	マイティマグシール MG-6-02	攪拌シール、最大伝達トルク 0.6 N・m、すり合わせ 29/42
⑤	柴田科学(株)	三口丸底フラスコ	容量 1L、高さ 210 mm、主管 29/42、側管 15/25
⑥	GloboLab	高負荷対応攪拌棒取付セット HS-1-01	攪拌棒取付用 (MG-6-02 - HS-0-02)
⑦	GloboLab	高負荷対応攪拌棒 HS-0-02	高粘度用攪拌棒、全長 175mm

詳細や製品の特長などについて詳しく知りたい方は下記アドレスまでお問合せください。

## ～ 特注製作のご案内 ～

マイティマグシールはお客様のご使用環境に合わせてカスタマイズが可能です。弊社技術スタッフがご困りごとに対して効果的な解決方法を検討いたします。詳しくは下記メールアドレス宛にご相談ください。



お問合せ先

中村科学器械工業株式会社

www.globolab.jp

Mail: [info@globolab.jp](mailto:info@globolab.jp)

本メールアドレス宛にセット販売希望と記載の上、ご連絡ください。  
別途ご購入手順をご案内させていただきます。